

¿Necesita un actuador rápidamente?

¡Actuadores industriales de vástago de carrera fija RSA32ST con montaje en línea (LMI) disponibles en una semana!

- Ideal para la sustitución hidráulica y neumática
- Puede utilizarse para una variedad de aplicaciones generales de control de movimiento que incluyen prensado, elevación, empuje o el posicionamiento específico de una carga



Actuadores de envío rápido

Configuración	Número de parte	Longitud de la carrera*	Fuerza de empuje máximo	Velocidad
RSA32 BN02 SK6.000 LMI ST1	1132-0864	6" (152 mm)	534 lbf (2,375 N)	34 pulgadas/segundo (850 mm/segundo)
RSA32 BN02 SK12.000 LMI ST1	1132-0865	12" (305 mm)	534 lbf (2,375 N)	34 pulgadas/segundo (850 mm/segundo)
RSA32 BN05 SK6.000 LMI ST1	1132-0866	6" (152 mm)	950 lbf (4,226 N)	13 pulgadas/segundo (330 mm/segundo)
RSA32 BN05 SK12.000 LMI ST1	1132-0867	12" (305 mm)	950 lbf (4,226 N)	13 pulgadas/segundo (330 mm/segundo)

*La longitud de carrera real utilizable debe incluir un extra para no chocar con los finales de carrera

- Los componentes para instalar el motor se piden por separado
- Los accesorios como switches o accesorios del vástago se compran como artículos separados
- Póngase en contacto con su equipo de ventas de Tolomatic si tiene preguntas y para comprobar la disponibilidad, ya que el inventario es limitado
- Para ver las especificaciones completas: [Catálogo RSA](#)
- Para realizar pedidos de nuestra línea completa de actuadores configurables por carrera, visite www.tolomatic.com

Herramientas de ingeniería en línea para apoyar desde el diseño hasta la producción



**LIBRO ELECTRÓNICO
SOBRE ACTUADORES
ELÉCTRICOS**
tolomatic.com/info-center



**CONTACTAR A UN
INGENIERO**
tolomatic.com/ask



**CALIBRADO DEL
ACCIONADOR**
sizeit.tolomatic.com



ARCHIVOS CAD
tolomatic.com/CAD



**SU MOTOR
ELÉCTRICO AQUÍ**
tolomatic.com/ymh

Con Tolomatic, escoger el producto adecuado para la mayoría de las aplicaciones es muy sencillo