

EXCELENCIA EN MOVIMIENTO



SOLUCIONES LINEALES FÁCILES



ACTUADORES ELÉCTRICOS DE VÁSTAGO TOLOMATIC

	ERD	RSH	RSA	RSX	GSA	IMA
				0		9
	Actuador tipo Vástago	Actuador higiénico de vástago	Actuador tipo Vástago	Actuador tipo Vástago	Actuador de vástago guiado	Servoactuador integrado
Fuerza hasta:	2.22 kN (500 lbf)	35 kN (7,943 lbf)	58 kN <i>(13,039 lbf)</i>	222.4 kN (50,000 lbf)	4.23 kN <i>(950 lbf)</i>	30.6 kN <i>(6,875 lbf)</i>
Velocidad hasta:	1,016 mm/seg (40 plug/seg)	498 mm/seg (19.6 plug/seg)	3,124 mm/seg (123 plug/seg)	760 mm/seg (29.9 plug/seg)	3,124 mm/seg (123 plug/seg)	1,334 mm/seg (52.5 plug/seg)
Longitud de carrera hasta:	609 mm <i>(24 plug)</i>	1,219 mm <i>(48 plug)</i>	1,524 mm <i>(60 plug)</i>	890 mm <i>(35 plug)</i>	914 mm <i>(36 plug)</i>	457 mm <i>(18 plug)</i>
Tipo husillo	Sólido y bola	Bola y planetario	Sólido, bola y planetario	Rodillo planetario	Sólido y bola	Bola y planetario
	Para obtene	er información com	pleta, consulte ww	w.tolomatic.com o	el número de doc	umentación:
Número de documentación:	2190-4000	2100-4010	3600-4166	2171-4001	3600-4166	2700-4000

(No todos los modelos ofrecen los valores máximos indicados, es decir: el empuje máximo puede no estar disponible con la velocidad máxima)

RSH - Mejora del ERD Higiénico

Características: **ERD**



EXTREMO DE VÁSTAGO ROSCADO

- Compatible con muchos accesorios comerciales de métrica
- •Roscas métricas estándar

PUERTO DE ENGRASE

- •El sistema de relubricación de los tornillos prolonga su vida útil
- •Cómoda lubricación sin desmontaje

EXTERIOR LISO

Superficie de acoplamiento pulida y contorneada diseñada para proporcionar un sellado IP69K para los servomotores higiénicos actuales

UNIONES SOLDADAS

No deja huecos, lo que facilita la limpieza y ayuda a prevenir la proliferación de bacterias

OPCIÓN IP69K ESTÁTICA

- •Para resistir el lavado a alta presión
- Compatible con limpieza in situ

RESPIRADERO/PURGA

Evita la entrada de contaminantes en el actuador

Mejoras: **RSH**

DISEÑO ROBUSTO

- Hasta un 89% más de capacidad de fuerza para las opciones de husillo de bolas RSH22
- Mayor DLR en la mayoría de los tornillos

JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD DE LA CARA FRONTAL

Diseño higiénico de la cabeza a los pies

CABEZA DE VARILLA ROSCADA

- •Compatible con muchos accesorios comerciales de métrica
- •Roscas métricas estándar

PUERTO DE ENGRASE

- •El sistema de relubricación del husillo prolonga su vida útil
- Lubricación cómoda sin desmontaje

CARTUCHO CON JUNTAS SUSTITUIBLES

Sustitución rápida del cartucho de sellado sin herramientas especiales

SISTEMA DE DOBLE JUNTA

Utilice el sistema de doble junta que le proporcione la mayor vida útil en su aplicación

TODO DE ACERO INOXIDABLE 316 PULIDO CON EXTERIOR LISO

- Acero inoxidable serie 316 resistente a la corrosión
- •Simplifica y reduce el coste de diseño de la máquina al eliminar la necesidad de protectores alrededor de los actuadores estándar

UNIONES SOLDADAS

No deja huecos, lo que facilita la limpieza y previene la proliferación de bacterias

CLASIFICACIÓN IP69K ESTÁTICA (ESTÁNDAR)

- Para resistir el lavado a alta presión
- •Compatible con limpieza in situ

RESPIRADERO/PURGADOR HIGIÉNICO

Evita la entrada de contaminantes en el actuador

CIERRES HIGIÉNICOS DE ACERO INOXIDABLE

- •Roscas métricas estándar
- •Fijaciones hexagonales para una construcción robusta sin posibles zonas de acumulación de partículas
- •Incluido para su motor: Pernos sellados con junta de acero inoxidable 316 compatibles con EHEDG.



ACTUADOR ELÉCTRICO HIGIÉNICO DE VÁSTAGO R

ENDURANCE TECHNOLOGY A Tolomatic Design Principle

Las características de la tecnología Endurance están diseñadas para ofrecer la máxima durabilidad y prolongar la vida útil.

El actuador eléctrico higiénico de vástago RHS de acero inoxidable de la serie 316 incorpora principios de diseño higiénico y tiene una clasificación IP69K (estática). Disponible en tamaños 22, 25 y 30, el RSH se fabrica bajo pedido en longitudes de carrera de hasta 1,220 mm (48") con una fuerza de hasta 35.3 kN (7,900 lbf).

DISEÑO DE SELLADO HIGIÊNICO PARA **MONTAJE FRONTAL**

Diseño higiénico de la cabeza a los pies

CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE 316 PULIDO

- •Acero inoxidable serie 316 resistente a la corrosión
- •Simplifica y reduce el coste de diseño de la máquina al eliminar la necesidad de protectores alrededor de los actuadores estándar

CABEZA DE VÁSTAGO ROSCADA

- •Compatible con muchos accesorios de cabezas de rótula métricas disponibles en el mercado
- Roscas métricas estándar

PUERTO DE ENGRASE

- •El sistema de relubricación del husillo prolonga su vida útil
- •Lubricación cómoda sin desmontaje

JUNTAS REEMPLAZABLES

Sustitución rápida del cartucho de sellado sin herramientas especiales



SISTEMA DE DOBLE JUNTA


Utilice el sistema de doble junta que le proporcione la mayor vida útil en su aplicación

		Materiales de sellado	Utilización
_	PSL	Juntas de vástago de poliuretano/ poliuretano (estándar)	La más duradera para la mayoría de las aplicaciones. Alta tolerancia a abrasivos como la sal y el azúcar
_	USL	Juntas de varilla de poliuretano/ UHMWPE (productos	Uso en presencia de altas concentraciones de peoductos químicos cáusticos, incluidos cloruro de amonia y

peróxido de hidrógeno

químicos severos)

Tolomatic RSH 4 763-478-8000



TALLA: TODOS

ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES (medidas métricas)

7	4 .			SS	SH		A A A		INERCIA			PES0	
TAMAÑO RSH	CARRERA MÁXIMA	DEL Lo	AVANCE	ECISION AVANCE	BACKLASH	EMPUJE Máximo	PACIDAI Carga Iámica	LMI	RP		LMI	RP	
MAÑ	CAR MÁ	DIGO	AVA	PRE DE A	BAC	HAF MA	CAP DE (Base	Base	Por 25mm	Base	Base	Por 25mm
Œ	mm	CÓ TO	mm/rev	mm/300mm	mm	N	N	kg-m ² x 10 ⁻⁶	kg-m ² x 10 ⁻⁶	kg-m² x 10 ⁻⁶	kg	kg	kg
	1000.0	BNM05	5.00	0.100	0.070	7,562	13,700	227.26	120.04	2.66	5.3	8.6	0.20
	1000.0	BNM10	10.00	0.100	0.070	7,562	21,000	227.82	120.60	2.84	5.2	8.6	0.20
00	1000.0	BNM20	20.00	0.100	0.070	4,448	10,000	228.89	121.67	3.14	5.3	8.6	0.20
22	609.6	RN04	4.00	0.010	0.030	7,562	28,509	221.95	114.74	1.07	5.7	9.0	0.17
	609.6	RN05	5.00	0.010	0.030	7,562	28,509	221.96	114.74	1.07	5.7	9.0	0.17
	609.6	RN10	10.00	0.010	0.030	6,921	28,509	221.98	114.76	1.07	5.7	9.0	0.17
	1000.0	BN04	6.35	0.100	0.380	12,659	14,456	2,291.38	1,005.99	8.15	15.8	18.2	0.38
	1000.0	BNM05	5.00	0.052	0.060	8,896	16,800	2,283.96	998.56	6.51	15.6	18.0	0.37
	1000.0	BNM10	10.00	0.052	0.060	7,784	23,000	2,283.99	998.60	6.51	15.7	18.2	0.37
25	1000.0	BNM25	25.00	0.100	0.080	3,114	20,000	2,286.68	1,001.29	7.07	15.6	18.1	0.38
	914.4	RN04	4.00	0.010	0.030	18,499	57,456	2,268.34	982.95	3.02	16.7	19.1	0.36
	914.4	RN05	5.00	0.010	0.030	17,249	57,456	2,268.35	982.96	3.02	16.7	19.1	0.36
	914.4	RN10	10.00	0.010	0.030	18,499	57,456	2,269.17	983.78	3.18	16.7	19.1	0.36
	1219.2	BN04	6.35	0.100	0.380	20,016	18,904	2,471.55	1,187.63	41.29	18.7	21.1	0.59
	1219.2	BNM05	5.00	0.023	0.060	13,344	24,900	2,491.73	1,207.81	45.33	19.2	21.6	0.60
30	1219.2	BNM10	10.00	0.052	0.080	13,122	43,400	2,469.37	1,185.45	41.02	19.8	22.3	0.60
30	1219.2	BNM20	20.00	0.052	0.080	8,220	42,800	2,469.58	1,185.65	41.04	19.0	21.4	0.60
	914.4 [§]	RN05	5.00	0.010	0.030	34,997	57,456	2,349.33	1,065.40	16.78	19.7	22.2	0.53
	914.4§	RN10	10.00	0.010	0.030	35,330	57,456	2,353.24	1,069.32	17.55	19.7	22.2	0.53

[§] RSH30 longitud de carrera extendida 50" (1270mm) disponible para husillos de rodillos, póngase en contacto con Tolomatic para el tiempo de producción.

¿Qué es la clasificación IP?

El código IP (o índice de protección contra la penetración) está formado por las letras IP seguidas de dos dígitos y una letra opcional. Tal y como se define en la norma internacional IEC 60529, clasifica los grados de protección proporcionados contra la intrusión de objetos sólidos (incluidas partes del cuerpo como manos y dedos), polvo, contacto accidental y agua en armarios eléctricos.

La prueba IP69K especifica una boquilla de pulverización alimentada con agua a 80 °C a 8-10 MPa (80-100 bar) y un caudal de 14-16 L/min. La boquilla se mantiene a 10-15 cm del dispositivo sometido a prueba en ángulos de 0°, 30°, 60° y

90° durante 30 s cada uno. El dispositivo de ensayo se coloca sobre una plataforma giratoria que gira una vez cada 12 s (5 rpm).

¿Qué significa IP69K?

La norma alemana DIN 40050-9 amplía el sistema de

SÓ	LIDOS, PRIM	IER DÍ	GIT):		
_		0.			 	

LÍQUIDOS SECUNDO DÍCITO (CLASIFICACIÓN ESTÁTICA)									
		apretado	la intrusión de objetos sólidos						
			Sin entrada de polvo; protección total contra						

9K Lavado a alta Al igual que en el caso anterior, la entrada

presión y alta temperatura

Al igual que en el caso anterior, la entrada de agua en cantidad perjudicial no será posible cuando la envolvente esté sometida a un lavado a alta presión y alta temperatura.

clasificación IEC 60529 descrito anteriormente con una clasificación IP69K para aplicaciones de lavado a alta presión y alta temperatura[4]. Dichas carcasas no sólo deben ser estancas al polvo (IP6X), sino que también deben soportar la limpieza a alta presión y con vapor.

El primer dígito iindica el nivel de protección que ofrece la caja contra el acceso a piezas peligrosas (por ejemplo, conductores eléctricos, piezas móviles) y la entrada de objetos extraños sólidos.

El segundo dígito indica el nivel de protección que ofrece la caja contra la entrada nociva de agua

*Estándar Rango de temperatura	-4° a 104° F (-20° a 40° C)
Grado de	69k (estático) estándar
protección IP	para los tamaños 22,
	25, 30

^{*}Contacte con Tolomatic para revisar la aplicación para operaciones fuera del rango de temperatura estándar

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARGA LATERAL

El actuador de varilla RSH estándar no está diseñado para utilizarse en aplicaciones en las que se produzcan cargas laterales.

Las cargas deben ser guiadas y soportadas. Las cargas deben estar alineadas con la línea de movimiento de la barra de empuje.

La carga lateral afectará a la vida útil del actuador.



CÓDIGO DEL TORNILLO	DESCRIPCIÓN										
BN	Tuerca de bola										
BNM	Tuerca de bola métrica										
RN	Tuerca de rodillo planetario										


RSH - Actuador higiénico de vástago

TAMAÑO: RSH22


ESPECIFICACIONES




CAPACIDAD DE VELOCIDAD CRÍTICA (NOTA: La velocidad crítica máxima de 19,6 pulg./seg. está limitada por la junta, no por el tornillo)



EMPUJE MÁXIMO vs RITMO



VIDA ÚTIL HUSILLO







TAMAÑO: RSH25

ESPECIFICACIONES


CAPACIDAD DE VELOCIDAD CRÍTICA (NOTA: La velocidad crítica máxima de 19,6 pulg./seg. está limitada por la junta, no por el tornillo)



EMPUJE MÁXIMO vs RITMO



VIDA ÚTIL HUSILLO




sizeit.tolomatic.com para una selección de actuadores rápida y precisa


TAMAÑO: RSH30

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE VELOCIDAD CRÍTICA (NOTA: La velocidad crítica máxima de 19,6 pulg./seg. está limitada por la junta, no por el tornillo)



EMPUJE MÁXIMO vs RITMO **CARRERA** (mm) 88 35,586 7,000 -31,138 6,000 (la) 5,000-4,000-3,000-2,000 1,000 BN04 BNM20 -4.450 0-48 10 15 **CARRERA** (plug)



TAMAÑO: 22, 25, 30



RECOMENDACIÓN DE RELUBRICACIÓN:

RSH22, RSH25, RSH30: Para muchas aplicaciones de uso general, los actuadores de husillo de bolas de Tolomatic suelen considerarse lubricados de por vida, a menos que se especifique lo contrario, como en el caso de los modelos de actuador equipados con una función de relubricación. Para los actuadores de husillo de bolas o de rodillos equipados con una función de relubricación, Tolomatic recomienda relubricar el actuador al menos una vez al año o cada 1.000.000 de ciclos, lo que ocurra primero, para maximizar la vida útil. Para aplicaciones más exigentes, como prensado, alta frecuencia u otras aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos, el intervalo de relubricación de estos actuadores variará y deberá ser más frecuente. En estas aplicaciones exigentes, se

recomienda ejecutar al menos 5 movimientos de carrera completa cada 5.000 ciclos de funcionamiento (o con mayor frecuencia si es posible) para redistribuir la grasa dentro del actuador.

Vuelva a lubricar con grasa Tolomatic en el engrasador situado en el extremo del vástago.

	RSH22	RSH25	RSH30
Cant.	2.5g+(0.010x §mm)	4.8g+(0.010x §mm)	5.3g+(0.018x §mm)
Cant.	0.09 oz + (0.009 x \$plug)	0.17 oz + (0.009 x plug)	0.19 oz + (0.016 x §plug)

§ = Longitud de carrera (mm o pulg)



En algunas aplicaciones puede haber fugas de aceite por el engrasador. En aplicaciones sensibles a la contaminación, sustituya el engrasador por un tapón.




UTILICE EL SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE TOLOMATIC DISPONIBLE EN LÍNEA EN www.tolomatic.com O... LLAME A TOLOMATIC AL

763-478-8000. Le proporcionaremos toda la asistencia necesaria para determinar el actuador adecuado para el trabajo.

OPCIONES DE MOTOR - SU MOTOR AQUÍ

AÑADA CUALQUIER SISTEMA DE MOVIMIENTO A NUESTROS ACTUADORES





El RSH utiliza el programa YMH (Your Motor Here) de Tolomatic. Visite www.tolomatic.com/ymh o consulte con el departamento de ventas de Tolomatic en el 763-478-8000 para más detalles.

SOPORTES DE MOTOR "SU MOTOR AQUÍ" HECHOS A MEDIDA.

Seleccione un actuador eléctrico Tolomatic de alto rendimiento y le proporcionaremos una interfaz específica para su motor. Con nuestra base de datos en línea, puede seleccionar entre varios fabricantes y modelos de motores de acero inoxidable.

www.tolomatic.com/ymh t para una selección de actuadores rápida y precisa


Configure hoy mismo un actuador y un sistema completo de control de movimiento con la sencilla herramienta de selección y dimensionamiento en línea de Tolomatic.

TAMAÑO: 22, 25, 30

DIMENSIONES



RSH_11



R M5x0.8x10 plug

	Α	В	C	Ø D	ØΕ	ØF	G	GG	ØН	J	K	L	M	N	ØΡ
RSH22	155.9	52.4	27.3	28.6	89.0	57.2	M8x1.25 ↓16.0	M6x1.0 ↓12.0	60.00	M12 x 1.25 ↓22.2	26.0	48.00 47.95	12.6	36.4	75.0
RSH25	211.2	68.5	35.3	35.0	125.0	89.0	M10x1.50 ↓20.0	M8x1.25 ↓16.0	70.00	M20x1.5 ↓25.4	30.0	56.00 55.95	13.3	47.2	89.0
RSH30	237.2	68.5	35.3	54.0	125.0	89.0	M12x1.75 ↓24.0	M10x1.50 ↓24.0	94.00	M27x2.0 ↓33.0	50.0	78.00 77.95	13.8	54.0	114.0

Dimensiones en milímetros




TAMAÑO: **22, 25, 30**

DIMENSIONES



FFG - OPCIÓN DE MONTAJE CON BRIDA DELANTERA




	K	5		U	V	VV
RSH22	0.98	2.95	3.88	0.34	2.00	3.00
RSH25	1.16	4.75	6.25	0.42	3.32	5.44
RSH30	1.20	4.75	6.25	0.49	3.32	5.44

Dimensiones en pulgadas

	R	S	T	U	V	W
RSH22	25.0	75.0	98.6	8.5	50.8	76.2
RSH25	29.5	120.7	158.8	10.7	84.3	138.2
RSH30	30.5	120.7	158.8	12.5	84.3	138.2

Dimensiones en milímetros

FM2 - OPCIÓN DE MONTAJE DE PIE



	X	Y	Z	Ø AA	BB	CC	DD	EE
RSH22	2.52	.38	.83	.28	4.31	1.29	3.50	1.75
RSH25	3.15	.50	.79	.47	6.06	1.52	4.75	2.75
RSH30	3.15	.63	.79	.47	9.41	1.52	4.75	2.75

Dimensiones en pulgadas

	Х	Y	Z	Ø AA	BB	CC	DD	EE
RSH22	64.0	9.5	21.0	7.1	109.5	32.9	88.9	44.5
RSH25	79.9	12.7	20.0	12.0	154.0	38.6	120.7	69.9
RSH30	79.9	15.9	20.0	12.0	239.0	38.6	120.7	69.9

Dimensiones en milímetros




TAMAÑO: **22, 25, 30**

DIMENSIONES








TRR		FF	GG	Ø	НН	JJ	KK
RSH22	2	3.67	4.93	0.625	0.624	5.20	2.25
RSH25	5	5.05	7.17	1.000	0.999	7.05	3.50
RSH30)	5.05	7.17	1.000	0.999	8.07	3.50

Dimensiones en pulgadas

TRM	FF	GG	Ø HH		Ø HH		JJ	KK
RSH22	93.3	125.3	16.00	15.97	132.0	57.2		
RSH25	128.3	182.1	25.00	24.98	179.0	89.0		
RSH30	128.3	182.1	25.00	24.98	205.0	89.0		

Dimensiones en milímetros

OPCIÓN DE MONTAJE DE RSH A ERD




		IAIIAI	IVIV	שעע עע
RSH22	7.32	0.70	M6x1.0 x ↓0 <i>.47</i>	1.791
RSH25	9.34	0.94	M8x1.25 x ↓0 <i>.63</i>	3.000
RSH30	10.74	0.94	M8x1.25 x↓0 <i>.63</i>	3.000

Dimensiones en pulgadas


	LL	IVIIVI	ININ	yųų
RSH22	185.8	17.8	M6x1.0 x ↓12.0	45.50
RSH25	237.2	17.8	M8x1.25 x ↓16.0	76.20
RSH30	272.7	23.9	M8x1.25 x ↓16.0	76.20

Dimensiones en milímetros

MET/IET - OPCIÓN DE CABEZA DE RÓTULA CON ROSCA EXTERIOR



IET	BB	CC	DD
RSH22	1.20	1.000	1/2-20
RSH25	1.70	1.500	3/4-16
RSH30	2.30	2.000	1-14



MET	BB	CC	DD
RSH22	29.1	24.00	M12x1.25
RSH25	49.5	44.45	M20x1.5
RSH30	58.4	50.80	M27x2.0

Dimensiones en milímetros

SWITCHES





Los actuadores RSH tienen 6 opciones de interruptor: de láminas, de estado sólido PNP (alimentación) o de estado sólido NPN (desconexión); normalmente abierto; con cables abiertos o de desconexión rápida.

Utilizados habitualmente para el posicionamiento de fin de carrera, estos interruptores permiten su instalación con abrazaderas en cualquier punto a lo largo de toda la longitud del actuador. El imán interno, situado en el tubo de empuje, es una característica estándar. Los interruptores pueden instalarse sobre el terreno en cualquier momento.

Los interruptores se utilizan para enviar señales digitales a PLC (controlador lógico programable), TTL, circuito CMOS u otro dispositivo controlador. Los conmutadores tienen protección contra inversión de polaridad. Los cables QD de estado sólido están apantallados; el apantallamiento debe terminarse en el extremo de hilos libres del cable.

Todos los interruptores tienen certificación CE, IP67 y RoHS. Los interruptores disponen de indicadores LED de señalización de color rojo o verde brillante.

RoHS COMPLIANT	\in
-------------------	-------

	Código de pedido	Número de pieza	Terminación	Lógica de conmutación	LED Alimentación	LED Señal	Tensión de funcionamiento	**Potencia nominal (W)	Corriente de conmutación (mA max.)	Consumo actual	Caída de tensión	Corriente de fuga	Temp. Rango	Choque / Vibración	Clasificación IP		
REED	RY RK	2190-9082 2190-9083	5m QD*	SPST nor- malmente abierto		Rojo	5 - 240 AC/DC	**10.0	100mA	_	3.0 V max.	_	14	30 G / 9 G			
	TY	2190-9088	5m	PNP Nor-	_	Verde							a 158°F				
ESTADO SÓLIDO	TK	2190-9089	QD*	malmente abierto	0		5 - 30 VDC	5 - 30	5 - 30	**3.0	200mA	8 mA @	1.0 V	0.01 mA	[-10 a	50 G /	67
ESTAD0	KY	2190-9090	5m	NPN Nor- malmente	_	Rojo		VDC ***3.0	**3.0 200mA	24V	may	max.	111/7	70°C]	9 G		
	KK	2190-9091	QD*	abierto													

^{*}QD = Desconexión rápida

Clasificación de la caja IEC 529 IP67 (NEMA 6)

CABLES: Grado robótico, cubierta de poliuretano resistente al aceite, aislamiento de PVC

**ADVERTENCIA: No supere la potencia nominal (vatios = tensión x amperaje). Se producirán daños permanentes en el sensor.

INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR - INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN IN SITU








PASO 2:

Coloque el sensor y enrolle la banda alrededor del cilindro RSH. Coloque el gancho con el orificio más cercano de la banda y marque el orificio con un rotulador permanente.





PASO 3:

Retire el conjunto de montaje. Corte la banda en el borde más cercano del siguiente orificio. (El que's más alejado de la cabeza de montaje).



PASO 4:


Vuelva a colocar el sensor y el conjunto de montaje. Enrolle la banda y coloque el orificio elegido en el gancho. Coloque el interruptor y apriételo. Apriete la tuerca para fijar.

RSH - Actuador higiénico de vástago


INTERRUPTORES

DIAGRAMAS DE CABLEADO













DIMENSIONES DEL INTERRUPTOR




☐ K - QD Interruptor (de desconexión rápida)



Cable de desconexión rápida





HOJA DE DA	ATOS DE LA	SOLICITUD	Rellene los datos conocid es necesaria para todas l		nación
ORIENTACIÓN		П	☐ Inclinación °		
☐ Horizontal	É		α		
	□ Vei	ertical	ά		
				Inline	
☐ Carga soportada	nor el actuador ()	□ Carga soportada	nor otro mecanismo		
		D Oarga soportada	por otro medanismo		
PERFIL DE MOVI	MIENIO				
EXTENSIÓN				Reverse	_ Parallol
Distancia movimient	7			11040130	i didiici
US convencional)	i millimeters etric)				
	ntoseg	1			
			ARRERA	PRECISIÓN	
□ pulg/seg □] mm/seg			Repetibilidad	
	ncia después del	(US convencional)	milímetros sistema métrico)	pulg	
movimiento	seg				
RETRACCION				ENTORNO OP	
	0			remperatura, co	ontaminación, agua, etc.
□ pulg □] millimeters				
	seg				
Max. Speed					
□ pulg/seg □	=				
Tiempo de permane	ncia después del	PERFIL DE MOV	MIENTO		
movimiento	sey	+ _Velocidad ()	_		Haga un gráfico
NO. DE CICLOS _					de su ciclo más exigente, incluidos
□ por minuto □	por hora				los tiempos de aceleración/
¿MANTENER POSI	CIÓN?				desaceleración, velocidad y
☐ Requerido					permanencia. También puede
☐ Después del movimiento	Durante la pérdida de potencia				indicar variaciones de carga y cambios de
NOTA: Si la carga o	la fuerza cambian				E/S durante el ciclo. Etiquete los ejes
durante el ciclo, utilio altos para los cálculo				Tiempo o distar	con la pecala y las
EXTENSIÓN	RETRACCION				undudo ddodddda.
CARGA	CARGA				
□ lb. □ kg.	□ lb. □ kg.				
(US convencional) (métrico)	(US convencional) (métrico)				
CUEDZA	FUEDZA				
FUERZAN	FUERZAN	_			
(US convencional) (métrico)	(US convencional) (métrico)				
		CONTACTO Información			
		Nombre, teléfono,			
		correo electrónico			
		Co. Nombre, etc.			



UTILICE EL SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE TOLOMATIC DISPONIBLE EN LÍNEA EN www.tolomatic.com 0... LLAME A TOLOMATIC AL 763-478-8000. Le proporcionar-emos toda la asistencia necesaria para determinar el actuador adecuado para el trabajo.

FAX 1-763-478-8080

EMAIL help@tolomatic.com

RSH - Actuador higiénico de vástago

Directrices de selección



ESTABLECER EL PERFIL DE MOVIMIENTO


A partir de la longitud de carrera de la aplicación, el tiempo de ciclo deseado, las cargas y las fuerzas, establezca los detalles del perfil de movimiento, incluida la velocidad lineal y el empuje en cada uno de sus segmentos.

SELECCIONE EL TAMAÑO DEL ACTUADOR Y TIPO DE TORNILLO

En función de las velocidades y el empuje requeridos, seleccione el tamaño, el tipo de husillo y el paso del actuador RSH.


VERIFICAR LA VELOCIDAD CRÍTICA DEL TORNILLO

Verificar que la velocidad lineal pico de la aplicación no supera el valor de velocidad crítica para el tamaño y el paso del tornillo seleccionado.



VERIFICAR EL PANDEO AXIAL RESISTENCIA DEL TORNILLO

Verifique que el empuje máximo no supere la fuerza de pandeo crítica para el tamaño del tornillo seleccionado.




ESTABLECER LOS REQUISITOS DE PAR
TOTAL

Calcular la inercia total del sistema. El par pico y RMS requerido del motor para superar la fricción interna, las fuerzas externas y acelerar/desacelerar la carga.

CALCULAR LA VIDA

Determine la carga práctica del sistema para calcular la vida útil estimada L10.



SELECCIONAR MONTAJE Y OPCIONES DE SENSORES

Las opciones de montaje incluyen: TRR montaje en muñón FFG montaje en brida frontal, FM2 montaje en pie. 6 opciones de sensores: reed, PNP de estado sólido y NPN de estado sólido, con cables de conexión directa o cable de desconexión rápida. Todos los sensores son normalmente abiertos.



PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO

KITS DE RECAMBIO DE ACTUADORES RSH

igo			TAMAÑO RSH						
Código	Descripción	22	25	30					
FFG	Kit de montaje de brida delantera	2122-9020	2125-9020	2130-9020					
FM2	* Kit de montaje de pie	2122-9021	2125-9021	2130-9021					
TRR	*† Montaje con Pivote	2122-1042	2125-1042	2125-1042					
TRM	*† Montaje con Pivote	2122-1041	2125-1041	2125-1041					
ERD	Adaptador de montaje frontal de RSH a ERD	2122-9019	2125-9019	2130-9019					
IET	Adaptador de rosca macho imperial	2122-9036	2125-9036	2130-9036					
MET	Adaptador de rosca métrica macho	2122-9035	2125-9035	2130-9035					
PSL	Kit de juntas de vástago estándar	2122-9009	2125-9009	2130-9009					
USL	Kit de juntas de vástago	2122-9010	2125-9010	2130-9010					

^{*} SÓLO SUSTITUCIÓN

INTERRUPTORES RSH

Para pedir kits de interruptores, utilice el código de configuración del interruptor precedido de SW y el código del actuador.

EXAMPLE: SWRSH25KK



El ejemplo corresponde a un interruptor de estado sólido NPN, normalmente abierto, con acoplador de desconexión rápida. El kit de interruptor se completa con soporte, tornillo de fijación, interruptor y cable QD de acoplamiento.

Código		Terminación	Normalmente	Tipo de sensor	
RY		5m (197 pulg)	Abierto	Reed	
RK		Conector rápido	ADIELIO		
TY		5m (197 pulg)	Abierto	Estado sólido PNP	
TK		Conector rápido	ADIELIO		
KY		5m (197 pulg)	Abierto	Estado sólido NPN	
KK		Conector rápido	ADIELIO		



[†] Cantidad 1, Montaje con pivote; para par pedir 2

PEDIDOS

RSH 25 RN05 SM152-4 LMI PSL ARI FFG KK2 YM___

MODELO RSH Actuador de vástago

TAMAÑO 25, 30

COMBINACIONES HUSILLO TAMAÑO CÓDIGO revs/pulg. o Avance 05, 10, 20 mm de **BNM** avance 22 05. 10 mm de RN avance BN 04 rev/pulg 05, 10, 25 mm de **BNM** 25 avance 05, 10 mm de RN avance BN 04 rev/pulg 05, 10, 20mm de BNM 30 avance 05, 10 mm de RN avance

LONGITUD DE LA CARRERA

SM__. Introduzca la longitud de carrera deseada en milímetros (25.4 mm = 1 pulg)

CARRERA MÁXIMA								
	SN o	BN	Tuerca de husillo planetario					
TAMAÑO	mm	pulg	mm	pulg				
22	1000.0	39.4	609.6	24				
25	1000.0	39.4	914.4	36				
30	1219.2	48.0	914.4 [§]	36§				

Póngase en contacto con Tolomatic si desea carreras más largas

No todos los códigos enumerados son compatibles con todas las opciones. Póngase en contacto con Tolomatic si tiene alguna duda

MONTAJE DEL MOTOR

LMI Montaje del motor en Línea RP1 Relación 1:1, montaje del motor en paralelo inverso RP2 Relación 2:1, montaje del motor en paralelo inverso

OPCIONES DE SELLADO

PSL Poliuretano/Poliuretano Juntas de vástago (estándar) **USL** Poliuretano/UHMWPE Juntas de vástago (productos químicos severos)

GUÍA DEL ACTUADOR Y ANTIGIRO

ARI Antirrotación interna 🔀 ARI no disponible para RSH30 RN05. RSH30 RN10

OPCIÓN DE EXTREMO DE VASTAGO

IET Adaptador de rosca exterior imperial (macho)

MET Adaptador de rosca métrica exterior (macho)

MONTAJE DEL ACTUADOR

Brida de montaje frontal

TRM Montaie con pivote, trasero (métrico) TRR Montaie con pivote, trasero (estándar EE.UU.)

FM2* Soporte de pie

ERD Adaptador de montaje frontal de RSH a

*NOTA: El soporte de pie y el soporte de brida frontal se envían junto con el actuador pero no son instalados por Tolomatic.

PEDIDO DE OPCIONES

INTERRUPTORES**								
TIP0	LÓGICA	NORMALMENTE	DESCONEXIÓN Rápida	CÓDIGO	CANTIDAD	I ONGITIID DEI	CABLE	
REED	SPST	Abierto	No	RY	Después del código, introduzca la cantidad deseada	9 152		
뮖			Sí	RK		5 m (16.4 pies)	6 pulg (152mm) Conector de 152 CABLE mm a QD con cable de 5 m	
	PNP	Abierto	No	TY				
STATE			Sí	TK				
SOLID STATE	NPN	Abierto	No	KY			g (15%	
	INPIN		Sí	KK			6 pulį mm a	

**NOTA: Los interruptores se envían junto con el actuador pero no son instalados por Tolomatic.

SU MOTOR AQUÍ

Soporte de motor para motor no Tolomatic. www.tolomatic.com



tolomatic.com/ask Asistencia técnica antes y después de la combra



tolomatic.com/CAD **Descargar 3D CAD** Utilice siempre el modelo sólido CAD para determinar las dimensiones críticas



A medida

sizeit.tolomatic.com para una selección de actuadores rápida y precisa

Disponible GRATIS en www.tolomatic.com

[§] RSH30 longitud de carrera extendida 50" (1270mm) disponible para husillos de rodillos, póngase en contacto con Tolomatic para el tiempo de producción.

La diferencia de Tolomatic Espere más del líder del sector



PRODUCTOS INNOVADORES

Soluciones con **ENDURANCE TECHNOLOGY** para aplicaciones exigentes.



ENVÍO RÁPIDO

Construido según sus especificaciones con sus longitudes de carrera y opciones de montaje flexibles.



DIMENSIONAMIENTO DEL ACTUADOR

Dimensione v seleccione los actuadores eléctricos con nuestro software en línea.



YOUR MOTOR **HERE**

Placas de montaje compatibles hechas para conectar su motor con los actuadores Tolomatic.



MODELOS CAD

Descargar Archivos CAD 2D o 3D para productos Tolomatic.



SOPORTE TÉCNICO

Obtenga respuesta a una pregunta o solicite una consulta de diseño virtual con uno de nuestros ingenieros.



Tolomatic **EXCELLENCE IN MOTION**

EMPRESA AMB EL SISTEMA DE QUALITAT **CERTIFICAT PER DNV** = ISO 9001 = Site certificado: Hamel, MN

EE.UU. - Headquarters

Tolomatic Inc.

3800 County Road 116 Hamel, MN 55340, USA **Teléfono:** (763) 478-8000 Toll-Free: 1-800-328-2174

sales@tolomatic.com www.tolomatic.com

MEXICO

Centro de Servicio

Parque Tecnológico Innovación Int. 23, Lateral Estatal 431, Santiago de Querétaro, El Marqués, México, C.P. 76246 Teléfono: +1 (763) 478-8000 help@tolomatic.mx

EUROPA

Tolomatic Europe GmbH

Elisabethenstr. 20 65428 Rüsselsheim Germany

Teléfono: +49 6142 17604-0

help@tolomatic.eu

CHINA

Tolomatic Productos de Automatización (Suzhou) Co. Ltd.

No. 60 Chuangye Street, Building 2 Hugiu District, SND Suzhou Jiangsu 215011 - P.R. China Teléfono: +86 (512) 6750-8506

Tolomatic China@tolomatic.com

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas propiedad de sus respectivos propietarios. La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su impresión. Sin embargo, Tolomatic no asume ninguna responsabilidad por su uso o por los errores que

puedan existir en este documento. Tolomatic se reserva el derecho de cambiar el diseño o funcionamiento de los equipos descritos en este documento y cualquier producto de movimiento asociado sin previo aviso. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Visite www.tolomatic.com para disponer de la información técnica más actualizada